



Mandrino portautensili forma AD con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 100, Ø di serraggio D1: 18mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300255 18
GTIN	4062406242848
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Con fori per il lubrorefrigerante. Non richiudibili.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	18 mm
Ø Esterno D	50 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	16
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Adattatore	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD

Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 16 mm	309900 16
--	-----------