

HOLEX**Mandrino portautensili forma AD con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 32mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300325 32 |
| GTIN | 4062406243166 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione**Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Con fori per il lubrorefrigerante. Non richiudibili.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Ø Esterno D | 72 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 32 |
| Ø Attacco D ₁ | 32 mm |
| Adattatore | SK 50 corto |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Forma | AD |
| Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 μm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 32 mm | 309900 32 |
|--|-----------|