

Garant**Monoghiera ER mini per mini-mandrino a pinza per HiRunER, Per ER: 16M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309618 16M
GTIN	4062406243494
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Esecuzione sottile e simmetrica.

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Per :

Mini-mandrino a pinza per HiRunER.

Mandrini portapinza ER di precisione n. art. 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309757; 309758.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Norma: DIN 6499 D

Lunghezza complessiva L: 21,6 mm

Ø esterno D: 24 mm

Filettatura: M24×0,75

Coppia di serraggio massimo: 30 Nm

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	24 mm
-------------	-------

Per ER	16 mm
Lunghezza complessiva L	21,6 mm
Filettatura	M24×0,75
Coppia di serraggio massimo	30 Nm
Norma	DIN 6499 D
Tipo di prodotto	Ghiera

Accessori

Chiavi a forchetta semplici Apertura 25 mm	613300 25
Chiave a rulli HiRunER Modello 16M	309757 16M
Chiave a rulli HiRunER per chiave dinamometrica Modello 16M	309758 16M