

Garant

**Mandrino portautensili a calettare sottile, fori per il lubrorefrigerante, SK 50
A = 120, Ø di serraggio D1: 6mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302343 6
GTIN	4062406243678
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm solo a partire da Dim. 6!**
- **Struttura ultra sottile (minore ingombro bordi).**
- **Con fori per il lubrorefrigerante.**

Uso:

- **Lavorazioni nella realizzazione di utensili e sagome.**
- **Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450.

Strategia di truciolatura: HSC

Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile

Ø Attacco D₁: 6 mm

Sporgenza totale Dim. A: 120 mm

Ø Esterno D: 30,9 mm

Ø D₂: 15 mm

Descrizione tecnica

Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
-------------------------------	------------------

Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Ø Esterno D	30,9 mm
Ø D ₂	15 mm
Adattatore	SK 50 A = 120
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare