

Garant

Portainsero per tornitura 45°, destro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 20/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273762 20/2
GTIN	4062406243876
Classe articolo	21W

Descrizione

Uso:

Per le operazioni di tornitura libera direttamente su una spalla, per realizzare gole di scarico per i lavori di filettatura e levigatura.

Nota:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (con $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (con $w = 2$).
- **Usare solo in abbinamento a inserti per tornitura a raggio completo n. art. 273735 – 273739.**
- **Sottosquadro non standardizzato secondo DIN 509.**

Passaggio interno per LR: no

Larghezza gola w: 2 mm

$t_{\min.}$: 0,5 mm

Larghezza gola minima y: 0,35 mm

Ampiezza funzionale L_4 : 23 mm

Lunghezza della testina L_1 : 33 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Descrizione tecnica

Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ampiezza funzionale L_4	23 mm
Dimensione codolo	20 mm
Larghezza gola w	2 mm

Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Larghezza gola minima y	0,35 mm
t _{min.}	0,5 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di bloccaggio	279903
Vite di bloccaggio Modello 5	279815 5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600