

Garant**Ganasce per inserti di presa, Larghezza ganasce: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361376 125
GTIN	4062406243562
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Per il serraggio con funzione di staffaggio grazie alla speciale geometria dei denti sull'inserto.

Per:

n. art. 361290 125G, 361302, ganasce n. art. 361400 125, 361420, 361450 160.

Fornitura:

Viti n. art. 361164. Parallele temprate 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Accessori speciali:

Inserti di presa n. art. 361163.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	Titan
B	39,5 mm
Numero di sedi degli inserti	9 pz,
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

Accessori

Insero di presa 10 pezzi Modello PI	361163 PI
Vite Torx VTX30 10 pezzi Modello 1	361164 1
Insero di presa 10 pezzi Modello HS	361163 HS
Insero di presa 10 pezzi Modello S	361163 S
Insero di presa 10 pezzi Modello A	361163 A