

**Garant**
**Ganasce per inserti di presa, Larghezza ganasce: 160mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 361376 160    |
| GTIN            | 4062406243579 |
| Classe articolo | 310           |

**Descrizione**
**Uso:**

Per il serraggio con funzione di staffaggio grazie alla speciale geometria dei denti sull'inserto.

**Per:**

n. art. 361290 125G, 361302, ganasce n. art. 361400 125, 361420, 361450 160.

**Fornitura:**

Viti n. art. 361164. Parallele temprate 158,5 × 3,8 × 47 mm.

**Accessori speciali:**

Inserti di presa n. art. 361163.

**Descrizione tecnica**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Per codice a colori          | LCV125G                  |
| Per codice a colori          | Titan2/TitanSense        |
| Per codice a colori          | Titan                    |
| B                            | 49,8 mm                  |
| Numero di sedi degli inserti | 11 pz,                   |
| Tipo di prodotto             | Ganasce per morsa a vite |

---

**Accessori**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Inserto di presa 10 pezzi Modello HS | 361163 HS |
| Vite Torx VTX30 10 pezzi Modello 1   | 361164 1  |
| Inserto di presa 10 pezzi Modello PI | 361163 PI |
| Inserto di presa 10 pezzi Modello A  | 361163 A  |
| Inserto di presa 10 pezzi Modello S  | 361163 S  |