



Flessometro Mini, Lunghezza del nastro: 3/MINI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	462122 3/MINI
GTIN	4007368118138
Classe articolo	46M

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.** I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno **scorrimento delicato** e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. **L'aggiunta di un sistema antiriflesso** assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Flessometro particolarmente compatto e leggero - **35% di volume in meno.**

Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	3 m
Altezza corpo	50 mm
Lunghezza corpo	50 mm
Larghezza del nastro	10 mm
Larghezza corpo	22 mm

Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5 m	026240 5
---	----------