

# Mini-lampada a LED, Modello: 7



## Dati di ordinazione

| Numero d'ordine | 081573 7      |
|-----------------|---------------|
| GTIN            | 4062406242473 |
| Classe articolo | 02A           |

## **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

Potente e compatta lampada a LED a batteria ideale per l'impiego mobile. Le dimensioni costruttive compatte consentono perfettamente di utilizzarla come torcia. Le basi di appoggio magnetiche regolabili permettono inoltre di usarla in modo stazionario.

#### **Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluso cavo di carica USB-C.

### **Descrizione tecnica**

| Zona ATEX             | Nessuna       |
|-----------------------|---------------|
| Tipo di batteria      | Ioni di litio |
| Lampadine             | Modulo LED    |
| Lunghezza complessiva | 89 mm         |

| Peso                                | 255 g                    |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Grado di protezione IP              | IP 65                    |
| Corrente di illuminazione Livello 2 | 350 lm                   |
| Corrente di illuminazione           | 100 lm                   |
| Alimentazione                       | Alimentazione a batteria |
| Autonomia Livello 2                 | 4 h                      |
| Capacità batteria                   | 2,6 Ah                   |
| Larghezza complessiva               | 30 mm                    |
| Altezza complessiva                 | 95 mm                    |
| Durata                              | 10 h                     |
| Tensione batteria                   | 3,7 V                    |
| Numero di batterie contenute        | 1                        |
| Corrente di illuminazione Livello 3 | 700 lm                   |
| Autonomia Livello 3                 | 2 h                      |
| Tipo di prodotto                    | Lampade                  |