

Garant**Pinza di serraggio idraulica ER con ghiera ER25, Ød: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319742 16
GTIN	4062406244040
Classe articolo	31W

Descrizione**Esecuzione:**

Estremamente flessibile, utilizzabile nella tornitura su supporti statici per pinze di serraggio nonché con utensili motorizzati. Ottime caratteristiche di concentricità radiale.

Per utensili motorizzati con filettatura esterna.

Vantaggi:

- **Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.**
- **Utilizzo semplice e rapido.**
- **Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.**
- **Centraggio perfetto.**

Uso:

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l'utilizzo di barre alesatrici.

Descrizione tecnica

Ø d ₂	46 mm
Filettatura M	M32×1,5
Ø d	16 mm
Lunghezza L	49 mm

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio