

Garant**Pinza di serraggio idraulica ER con ghiera ER32, Ød: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319743 20
GTIN	4062406244064
Classe articolo	31W

Descrizione**Esecuzione:**

Estremamente flessibile, utilizzabile nella tornitura su supporti statici per pinze di serraggio nonché con utensili motorizzati. Ottime caratteristiche di concentricità radiale.

Per utensili motorizzati con filettatura esterna.

Vantaggi:

- **Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.**
- **Utilizzo semplice e rapido.**
- **Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.**
- **Centraggio perfetto.**

Uso:

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l'utilizzo di barre alesatrici.

Descrizione tecnica

Ø d	20 mm
Filettatura M	M40×1,5
Ø d ₂	50 mm
Lunghezza L	58,3 mm

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio