

Garant
Pinza di serraggio idraulica ER con filettatura esterna ER25, Ød: 12mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319746 12
GTIN	4062406244071
Classe articolo	31W

Descrizione
Esecuzione:

Estremamente flessibile, utilizzabile nella tornitura su supporti statici per pinze di serraggio nonché con utensili motorizzati. Ottime caratteristiche di concentricità radiale.

Per utensili motorizzati con filettatura interna.

Vantaggi:

- **Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.**
- **Utilizzo semplice e rapido.**
- **Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.**
- **Centraggio perfetto.**

Uso:

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l'utilizzo di barre alesatrici.

Ø d₂: 42 mm

Lunghezza L: 51 mm

Filettatura M: M32×1,5

Descrizione tecnica

Ø d ₂	42 mm
Ø d	12 mm

Filettatura M	M32x1,5
Lunghezza L	51 mm
Tipo di prodotto	Pinza elastica