

Garant**Testina di fresatura per filettature, con codolo filettato, Ø D: 42mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218110 42
GTIN	4062406245276
Classe articolo	21R

Descrizione

Uso:

- **Per filettature grandi e profonde.**
- **Per filettatura interna cilindrica; altri inserti e supporti su richiesta.**
- **Per filettature di fori ciechi e passanti.**
- **Universale per filettatura destra e sinistra.**
- **Ridotta pressione di taglio.**

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁	25 mm
Ø Taglio D	42 mm
Misura inserto	16
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L _{compl.}	32,95 mm
Vite inserto	279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Sede filettata di	M16
Ø Giunto D ₁	32 mm
L ₂	7,95 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4

Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

Accessori

Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX10	659922 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200