

**Garant**
**Portautensili per troncatura eco radiale, HSK-T 63, Per Altezza tagliente H: 32mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318843 32
GTIN	2050002039506
Classe articolo	36D

**Descrizione**
**Uso:**

Per l'alloggiamento di lame di troncatura con passaggio del lubrorefrigerante di tutti i comuni produttori. I fori di passaggio non necessari possono essere chiusi con le viti fornite in dotazione. Incluso spruzzatore sferico.

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

**Descrizione tecnica**

L <sub>1</sub>	60 mm
Per Altezza tagliente H	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Ø Esterno D	90 mm
Orientamento dell'asse dell'utensile	radiale
Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Portautensili per troncatura