

**Garant****Portautensili per troncatura eco radiale, PSC 63, Per Altezza tagliente H: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318906 32
GTIN	2050002039537
Classe articolo	36D

**Descrizione****Uso:**

Per l'alloggiamento di lame di troncatura con passaggio del lubrorefrigerante di tutti i comuni produttori. I fori di passaggio non necessari possono essere chiusi con le viti fornite in dotazione. Incluso spruzzatore sferico.

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

**Nota:**

Perno di serraggio PSC su richiesta.

**Descrizione tecnica**

L <sub>1</sub>	45,5 mm
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Ø Esterno D	107 mm
Per Altezza tagliente H	32 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2

Passaggio interno per LR

sì

Tipo di prodotto

Portautensili per troncatura