

Garant**Portautensili per troncatura eco assiale, destro, HSK-T 63, Per Altezza tagliente H: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318844 32
GTIN	2050002039513
Classe articolo	36D

Descrizione**Uso:**

Per l'alloggiamento di lame di troncatura con passaggio del lubrorefrigerante di tutti i comuni produttori. I fori di passaggio non necessari possono essere chiusi con le viti fornite in dotazione. Incluso spruzzatore sferico.

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	75 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Spostamento punta-centro f	32 mm
Per Altezza tagliente H	32 mm
Orientamento dell'asse dell'utensile	assiale
Posizione utensile	destro
Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili per troncatura

