


Garant**Portautensili per troncatura Eco assiale, sinistro, PSC 63, Per Altezza tagliente H: 32mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318909 32
GTIN	2050002039551
Classe articolo	36D

Descrizione

Uso:

Per l'alloggiamento di lame di troncatura con passaggio del lubrorefrigerante di tutti i comuni produttori. I fori di passaggio non necessari possono essere chiusi con le viti fornite in dotazione. Incluso spruzzatore sferico.

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Spostamento punta-centro f	32,5 mm
Per Altezza tagliente H	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Ø Esterno D	96 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili per troncatura

