

**BENNING****Multimetro, Denominazione originale prodotto: MMP3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Classe articolo	47A

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo in plastica molto resistente con display LCD di grande formato, 3.1/2, 4 o 4.3/4 pollici.

**Uso:**

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione. Multimetro digitale in formato tascabile. Piccoli e sottili (132x86x19 mm) - pesano solo 130 g.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Fornitura:**

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l'uso.

**Descrizione tecnica**

Frequenza	1 mHz – 5 MHz
Metodo di misura	RMS
Tensione alternata AC	0,1 mV – 600 V
Resistenza	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$

Precisione base	0,6 %
Tensione continua DC	0,1 mV – 600 V
Numero di batterie contenute	2
Funzione Salva	HOLD
Visualizzazione massima	5000
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 LR44
Categoria di sovratensione	CAT III 300 V
Categoria di sovratensione	CAT II 600 V
Taratura	I3
Capacità	10 pF – 100 µF
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Materiale corpo	plastica
Tipo di prodotto	Tester

## Servizi

Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027000 3
Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027010 3

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria LR44	081560 LR44
---	-------------