

**Garant****Mandrino di fresatura Performance con foro per il lubrorefrigerante Forma ADB, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 8mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300398 8      |
| GTIN            | 4062406245627 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Tutti i codoli con tornitura dura.**
- **Inclusi 4 fori per il lubrorefrigerante.**

**Vantaggi:**

- **Nessuno sfilamento della fresa.**
- **Profilo ottimizzato – comportamento ammortizzante.**
- **Comoda manipolazione grazie alla filettatura differenziale.**
- **Improbabili rotture del codolo della fresa.**
- **Esecuzione di precisione.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN6535 Forma HB. Ideale per frese TPC o applicazioni ad alto avanzamento. Prevenzione contro l'estrazione della fresa, concentricità precisa, **sicurezza dei processi!**

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ø Esterno D              | 29,2 mm |
| Ø Attacco D <sub>1</sub> | 8 mm    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                           | 25 mm                             |
| Sporgenza totale Dim. A                    | 63 mm                             |
| Adattatore                                 | SK 50 corto                       |
| Norma                                      | DIN 6359                          |
| Norma attacco                              | ISO 7388-1                        |
| Forma                                      | ADB                               |
| Foro per il lubrorefrigerante              | non richiudibile                  |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                               |
| Strategia di truciolatura                  | HSC                               |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino                          |

## Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| CodoloForma B Adatti per coni 50  | 308640 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308720 50 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                            | 308620 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                  | 308615 50 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                            | 308650 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308760 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308790 50 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308785 50 |
| CodoloForma A Adatti per coni 50  | 308600 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50                                   | 308605 50 |
| Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50                                     | 308660 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308795 50 |

|   |           |
|---|-----------|
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50                    | 308740 50 |
| Codolo 45° tenuta stagna Adatti per coni 50                                   | 308765 50 |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50                      | 308830 50 |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50                              | 308610 50 |