

**Garant****Mandrino di fresatura Performance con foro per il lubrorefrigerante Forma ADB, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300398 10
GTIN	4062406245634
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Tutti i codoli con tornitura dura.**
- **Inclusi 4 fori per il lubrorefrigerante.**

**Vantaggi:**

- **Nessuno sfilamento della fresa.**
- **Profilo ottimizzato – comportamento ammortizzante.**
- **Comoda manipolazione grazie alla filettatura differenziale.**
- **Improbabili rotture del codolo della fresa.**
- **Esecuzione di precisione.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN6535 Forma HB. Ideale per frese TPC o applicazioni ad alto avanzamento. Prevenzione contro l'estrazione della fresa, concentricità precisa, **sicurezza dei processi!**

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	36,2 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	10 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo 45° tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50