

Garant**Portafrese con trascinatori frontali Forma AD, BT 40 corto, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303800 22
GTIN	4062406250539
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con foro Balluffchip / RFID e fori per il lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Il **doppio contatto del cono e della battuta in piano** crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:

- **Migliore qualità delle superfici**
- **Maggiore durata degli utensili**
- **Sede uniforme all'interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)**
- **Migliore precisione di concentricità radiale**

Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806. Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
---------------------------------------	----

Ø Esterno D	48 mm
Sporgenza totale Dim. A	35 mm
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
a	1 mm
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	JIS B6339
Forma	AD
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Esecuzione	BT-DC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali