

Garant**Portafrese con trascinatori frontali Forma AD, BT 40 corto, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303800 16 |
| GTIN | 4062406250522 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con foro Balluffchip / RFID e fori per il lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Il **doppio contatto del cono e della battuta in piano** crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:

- **Migliore qualità delle superfici**
- **Maggiore durata degli utensili**
- **Sede uniforme all'interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)**
- **Migliore precisione di concentricità radiale**

Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806. Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-------|
| Sporgenza totale Dim. A | 35 mm |
|-------------------------|-------|

| | |
|---|--------------------------------------|
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 16 |
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 16 |
| Mandrino di $\varnothing d_1$ | 16 mm |
| \varnothing Esterno D | 38 mm |
| a | 1 mm |
| \varnothing Attacco D ₁ | 16 mm |
| Adattatore | BT 40 corto |
| Norma | DIN 6357 |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Forma | AD |
| Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 μm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Esecuzione | BT-DC |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |