

HOLEX**Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 40 corto, Mandrino di Ø d1:
27mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300837 27 |
| GTIN | 4062406251734 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione**Esecuzione:**

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|-------|
| Mandrino di Ø d ₁ | 27 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 55 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 27 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Adattatore | SK 40 corto |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | A |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Attacchi frese |