

Garant**Set di parallele temprate, lato inferiore magnetico, sottili, Lunghezza: 125mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	366320 125
GTIN	4062406250478
Classe articolo	31Z

Descrizione

Esecuzione:**Precisione:** tolleranza altezza $\pm 0,01$ mm; tolleranza larghezza $\pm 0,02$ mm.**Durezza:** 50-55 HRC.**Vantaggi:**

- **Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.**
- **Riduzione dei tempi di allestimento.**

Descrizione tecnica

Larghezza	5 mm
Numero listelli	5 paio
Altezza	20 mm
Altezza	30 mm
Altezza	35 mm
Altezza	37 mm

Altezza	39 mm
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia di parallele temprate, 125×5Lato inferiore magnetico Altezza 39 mm	366323 39
Coppia di parallele temprate, 125×5Lato inferiore magnetico Altezza 30 mm	366323 30
Coppia di parallele temprate, 125×5Lato inferiore magnetico Altezza 20 mm	366323 20
Coppia di parallele temprate, 125×5Lato inferiore magnetico Altezza 37 mm	366323 37
Coppia di parallele temprate, 125×5Lato inferiore magnetico Altezza 35 mm	366323 35