

**Garant****Set di parallele temprate, lato inferiore magnetico, sottili, Lunghezza: 160mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	366320 160
GTIN	4062406250485
Classe articolo	31Z

## Descrizione

**Esecuzione:****Precisione:** tolleranza altezza  $\pm 0,01$  mm; tolleranza larghezza  $\pm 0,02$  mm.**Durezza:** 50-55 HRC.**Vantaggi:**

- **Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.**
- **Riduzione dei tempi di allestimento.**

## Descrizione tecnica

Altezza	25 mm
Altezza	37 mm
Altezza	42 mm
Altezza	45 mm
Altezza	47 mm
Numero listelli	5 paio

Larghezza	5 mm
Tipo di prodotto	Parallele temprate

## Accessori

Coppia di parallele temprate, 160×5Lato inferiore magnetico Altezza 47 mm	366324 47
Coppia di parallele temprate, 160×5Lato inferiore magnetico Altezza 25 mm	366324 25
Coppia di parallele temprate, 160×5Lato inferiore magnetico Altezza 45 mm	366324 45
Coppia di parallele temprate, 160×5Lato inferiore magnetico Altezza 42 mm	366324 42
Coppia di parallele temprate, 160×5Lato inferiore magnetico Altezza 37 mm	366324 37