



## Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 40 A = 100, Mandrino di Ø d1: 16mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300875 16
GTIN	4062406251765
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

#### Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

#### Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

#### Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

### Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L <sub>3</sub> con anello di trascinamento	17 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	27 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	16 mm
$\varnothing$ Esterno D	32 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	16
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
$\varnothing$ Attacco $D_1$	16 mm
Adattatore	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 $\mu$ m
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

## Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Vite di serraggio per fresa Per $\varnothing$ mandrino 16 mm	309860 16
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Anello di trascinamento Per $\varnothing$ mandrino 16 mm	309870 16
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Chiave speciale Per $\varnothing$ mandrino 50 mm	309840 50

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm	309840 16
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm	309860 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50