

Garant**Set di parallele temprate, lato inferiore magnetico, sottili, Lunghezza: 90mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	366320 90
GTIN	4062406250461
Classe articolo	31Z

Descrizione

Esecuzione:**Precisione:** tolleranza altezza $\pm 0,01$ mm; tolleranza larghezza $\pm 0,02$ mm.**Durezza:** 50-55 HRC.**Vantaggi:**

- **Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.**
- **Riduzione dei tempi di allestimento.**

Descrizione tecnica

Numero listelli	5 paio
Altezza	15 mm
Altezza	23 mm
Altezza	28 mm
Altezza	30 mm
Altezza	32 mm

Larghezza	5 mm
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia di parallele temprate, 90×5Lato inferiore magnetico Altezza 30 mm	366322 30
Coppia di parallele temprate, 90×5Lato inferiore magnetico Altezza 32 mm	366322 32
Coppia di parallele temprate, 90×5Lato inferiore magnetico Altezza 23 mm	366322 23
Coppia di parallele temprate, 90×5Lato inferiore magnetico Altezza 15 mm	366322 15
Coppia di parallele temprate, 90×5Lato inferiore magnetico Altezza 28 mm	366322 28