



## Portafrese con trascinatori frontali Forma A, SK 40 corto, Mandrino di $\varnothing$ d1: 22mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301017 22
GTIN	4062406251871
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

#### Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio fresa.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

### Descrizione tecnica

Mandrino di $\varnothing$ d <sub>1</sub>	22 mm
Sporgenza totale Dim. A	35 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
$\varnothing$ Esterno D	48 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	19 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Ø Attacco D <sub>1</sub>	22 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinanti frontali