



Portafresa con trascinatori frontali Forma A, SK 40 A = 100, Mandrino di \varnothing d1: 27mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301027 27 |
| GTIN | 4062406251932 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione

Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio fresa.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------|
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm |
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 |
| Mandrino di \varnothing d ₁ | 27 mm |
| \varnothing Esterno D | 50 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Lunghezza mandrino portafresa L ₄ | 21 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 27 mm |
| Adattatore | SK 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6357 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm |
| Strategia di truciatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |