

**HOLEX****Portafrese con trascinatori frontali Forma A, SK 50 corto, Mandrino di Ø d1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301097 40
GTIN	4062406251987
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Attacco fresa compatto.**
- **Maggiore superficie di aderenza.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio fresa.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

**Nota:**

Con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	89 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40

Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	27 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	40 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali