



Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 40 corto, CM interno: 3



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301165 3 |
| GTIN | 4062406252182 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione

Esecuzione:

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con foro per chip Balluff/RFID.**

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ø Esterno D | 40 mm |
| Cono Morse interno | 3 |
| Sporgenza totale Dim. A | 70 mm |
| Adattatore | SK 40 corto |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 12000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm |
| Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |

