

**Garant****Set di barenatura di precisione Ø 9,75 – 152,1 mm, Attacco: ER40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237509 ER40
GTIN	4045197808523
Classe articolo	21F

**Descrizione****Esecuzione:**

Per Ø 9,75 - 152,1 mm. **La testina di barenatura di precisione modulare ER va montata direttamente a un mandrino a pinza ER40.** In astuccio di plastica ABS.

- **Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca. Regolazione precisa di 0,002mm nel Ø mediante nonio.**
- **Equilibratura in posizione 0 senza utensile con Q2,5 / 6000 min<sup>-1</sup>.**
- **Numero di giri max. 10000 min<sup>-1</sup>.**
- **Raffreddamento tramite ugello refrigerante, pressione refrigerante ottimale compresa tra 10 e 20 bar, minimo 5 bar.**
- **Corsoio fissabile in posizione radiale.**

**Fornitura:**

1 testina di precisione: ER40

cad. 1 portainseriti: n. art. 237517 Dim. 1 per Ø 25 – 37 mm

n. art. 237517 Dim. 2 per Ø 37 – 89 mm

n. art. 237517 Dim. 3 per Ø 89 – 152,1 mm

1 Ponte di appoggio: n. art. 237518 Dim. 2 per Ø 101,1 – 152,1 mm

1 Chiave a bandiera: n. art. 237519 per Ø 25 – 63 mm (90 mm)

1 Chiave a brugola: n. art. 237520 per Ø 63 – 152,1 mm

2 Viti cilindriche: n. art. 237521 Dim. 1 per Ø 9,75 – 18 mm (50 mm)

n. art. 237521 Dim. 2 per Ø 18 – 25 mm (77 mm)

cad. 1 chiave a bandiera: n. art. 625920 Dim. 8IP

n. art. 625920 Dim. 10IP

2 Molle a disco: n. art. 627424 Dim. 4

2 Viti cilindriche: n. art. 237522 Dim. M5×12

2 Rondelle: n. art. 237523

2 Molle a disco: n. art. 237524

#### Ricambi:

Vite per inserti n. art. 239652 (8IP3; 1,28 Nm) per bara alesatrice n. art. 237521 Dim. 1.

Vite per inserti n. art. 239653 (8IP; 1,28 Nm) per barra alesatrice n. art. 237521 Dim. 2 e portainseriti n. art. 237517 Dim. 1 e 2.

Vite per inserti n. art. 239653 (10IP1; 2,8 Nm) per portainseriti n. art. 237517 Dim. 3.

#### Nota:

Inserto adatto **CCGT0602..** e **CCGT09T3..**. Ordinare separatamente (ad es. n. art. 237695 / 237698).

Per il ciclo di barenatura interna, prestare attenzione all'orientamento del tagliente  $\pm 20^\circ$ !

## Descrizione tecnica

Attacco	ER40
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Riempitivo	237520
Vite cilindrica Modello M5X12	237522 M5X12
Rondella	237523
Portainseriti Modello 3	237517 3
Chiave maschio esagonale, con impugnatura a Te testa sferoidale Esagono 4 mm	627424 4
Barra alesatrice Tipo 2	237521 2

Molla a disco	237524
Corpo scanalato	237519
Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura a bandiera Impronta Torx Plus® 8IP	625920 8IP
Portainseriti Modello 1	237517 1
Portainseriti Modello 2	237517 2
Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura a bandiera Impronta Torx Plus® 10IP	625920 10IP
Barra alesatrice Tipo 1	237521 1
Ponte Modello 2	237518 2