



Mandrino per utensili con codolo CM Forma ADB, SK 50 corto, CM interno: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301255 4
GTIN	4062406252298
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con foro per chip Balluff/RFID.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Precisione della concentricità radiale: $\leq 8 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 95 mm

Ø Esterno D: 48 mm

Descrizione tecnica

Cono Morse interno	4
Ø Esterno D	48 mm
Sporgenza totale Dim. A	95 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	$\leq 8 \mu\text{m}$

Tipo di prodotto

Adattatore per attacchi