

Garant**Set di parallele temprate, lato inferiore magnetico, larghe, Lunghezza: 90mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	366321 90
GTIN	4062406250492
Classe articolo	31Z

Descrizione

Esecuzione:**Precisione:** tolleranza altezza $\pm 0,01$ mm; tolleranza larghezza $\pm 0,02$ mm.**Durezza:** 48 HRC.**Vantaggi:**

- **Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.**
- **Riduzione dei tempi di allestimento.**

Descrizione tecnica

Altezza	15 mm
Altezza	23 mm
Altezza	28 mm
Altezza	30 mm
Altezza	32 mm
Larghezza	10 mm

Numero listelli	5 paio
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia di parallele temprate, 90×10Lato inferiore magnetico Altezza 30 mm	366325 30
Coppia di parallele temprate, 90×10Lato inferiore magnetico Altezza 28 mm	366325 28
Coppia di parallele temprate, 90×10Lato inferiore magnetico Altezza 32 mm	366325 32
Coppia di parallele temprate, 90×10Lato inferiore magnetico Altezza 23 mm	366325 23
Coppia di parallele temprate, 90×10Lato inferiore magnetico Altezza 15 mm	366325 15