



Avvitatori pneumatici a massa battente 3/8 pollice - 3/4 pollice, Modello: 7749



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079202 7749
GTIN	015451593339
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Robusto avvitatore a massa battente con **comoda commutazione a una mano tramite la tecnologia Side-2-Side**, alloggiamento in materiale composito isolante e robusto meccanismo a percussione a doppio martello. Distribuzione del peso equilibrata per maggiore comfort sul posto di lavoro. L'aria di scarico viene scaricata verso il basso attraverso l'impugnatura. **Potenza di serraggio regolabile in continuo.**

Campo di coppia: 135 - 704 Nm

Ø massimo viti (8.8-12.9): M24

Numero max. giri: 7000 min⁻¹

Portautensile con profilo di azionamento: Quadro

Portautensile Dim.: 1/2 pollici

Fabbisogno massimo d'aria: 540 l/min

Descrizione tecnica

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Vibrazione massima a norma EN	10,9 m/s ²
Portautensile Dim.	1/2 pollici

Scheda tecnica

Fabbisogno massimo d'aria	540 l/min
Lunghezza	171 mm
Campo di coppia	135 - 704 Nm
Ø massimo viti (8.8-12.9)	M24
Peso	1,8 kg
Denominazione originale prodotto	7749
Rumorosità	95 dB(A)
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Numero max. giri	7000 min ⁻¹
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori