

**Prolunga per avvitatori a percussione, Modello: 3/150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	650009 3/150
GTIN	4062406252366
Classe articolo	62D

Descrizione**Esecuzione:**

Forma robusta, adatta per avvitatori a percussione e a impulsi con attacchi Hex da 1/4 pollice (a esagono incassato). Con sfera elastica di tenuta e funzione di sblocco, per un fissaggio sicuro degli inserti.

Uso:

Pezzo intermedio per l'alloggiamento delle bussole con attacco quadro femmina di avvitatori elettrici con attacco quadro maschio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio. Superficie brunita.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra esterno	3/8 pollici
Profilo di azionamento	Innesto esagonale
Quadro interno lato macchina	E 6,3 (1/4 pollice)
Lunghezza complessiva	150 mm
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	brunita
Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Prolunga

