

**Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 4xD, Ø DC: 24,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	235010 24,5
GTIN	4062406253530
Classe articolo	22L

**Descrizione****Esecuzione:**

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti. Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.

**Tolleranza del foro:** -0,05 / +0,3 mm

**Uso:**

Con inserti n. art. 235030 – 235082.

Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

**Fornitura:**

Con viti per inserti (senza inserti).

**Raccomandazioni:**

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	HOLEX Pro
Numero taglienti Z	1

Ø Nominale D	24,5
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	99,5 mm
Set di viti per inserti	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Codice ISO Inserto	SOMT093608 / XOMT093605
Lunghezza complessiva L	181 mm
Limite di regolazione massimo V <sub>max.</sub>	0,3 mm
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	121 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX9	659922 TX9
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200