

**Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 3xD, Ø DC: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	235005 22
GTIN	4062406253141
Classe articolo	22L

**Descrizione****Esecuzione:**

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti. Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.

**Tolleranza del foro:** -0,1 / +0,25 mm

**Uso:**

Con inserti n. art. 235030 – 235082.

Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

**Fornitura:**

Con viti per inserti (senza inserti).

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	69 mm
Ø Nominale D	22
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	56 mm
Set di viti per inserti	232980 3 (TX7; 0,8 Nm)
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Serie	HOLEX Pro
Codice ISO Inserto	SOMT070308 / XOMT070305
Lunghezza complessiva L	144 mm

Limite di regolazione massimo $V_{\max}$	0,3 mm
Sporgenza totale $L_A$	88 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX7	659922 TX7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200