

**Pinza ER per maschi a filettare, ER 25, Ø Attacco nominale d: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309457 4
GTIN	4062406254063
Classe articolo	32Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Serraggio del maschio a filettare mediante meccanismo di bloccaggio a sfera su tutto il perimetro.**
- **Dispositivo a cambio rapido integrato.**
- **Pinze di serraggio per maschiatura simili a norma DIN 6499 / ISO 15488.**

Vantaggi:

Bloccaggio e sbloccaggio rapidi mediante azionamento a molla. Nessun avvitamento sul quadro del maschio a filettare.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo il Ø nominale. **Non adatto per mandrino portapinza ER di precisione CENTRO P.**

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	4 mm
Adattatore	ER 25
Ø Esterno D	25 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

