

**Garant****Supporto a espansione idraulica Ø codolo 40 mm, ØD1: 20mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319752 20
GTIN	4062406254544
Classe articolo	31M

## Descrizione

### Esecuzione:

Straordinario range di serraggio: serraggio di codoli h6 e h7. Indicatore frontale e vite di allineamento sul supporto per un orientamento semplice e preciso della barra alesatrice. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante. Impiego flessibile su qualsiasi tipo di revolver.

### Vantaggi:

- **Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.**
- **Utilizzo semplice e rapido.**
- **Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.**
- **Centraggio perfetto.**

### Uso:

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l'utilizzo di barre alesatrici.

## Descrizione tecnica

Filettatura M	M22×1
Ø Attacco D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Sporgenza totale Dim. A	19,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	46 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	69 mm
Larghezza B	56 mm
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico