



**Cesoia manuale per lamiera acciaio per utensili, con taglio a destra,
Lunghezza complessiva: 250mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	760201 250
GTIN	4062406253790
Classe articolo	72D

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati normalmente o a immersione. In **acciaio per utensili**, taglienti temprati a induzione (HRC 58 – 60), anche per lamiere d'acciaio V2A fino a 1,0 mm.

Uso:

Per tagli diritti.

Norma:

Ähnlich **DIN 6438**

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	60 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Tipo di impiego	con taglio a destra
Tipo di prodotto	Cesoia