

HOLEX

**Cesoia per lamiera, taglio continuo acciaio per utensili, con taglio a destra,
Lunghezza complessiva: 300mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	760601 300
GTIN	4062406253806
Classe articolo	72D

Descrizione

Esecuzione:

In **acciaio per utensili**, taglienti temprati a induzione (HRC 58 – 60), anche per lamiere d'acciaio V2A.

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati normalmente o a immersione.

Uso:

Per tagli lunghi e continui.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	300 mm
Lunghezza taglienti	62 mm
Tipo di impiego	con taglio a destra
Tipo di prodotto	Cesoia