

Garant GRIDLINE

## Postazione di lavoro eLevel con piano in bambù, Lunghezza: 2000mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	920016 2000
GTIN	4062406254926
Classe articolo	91P

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Postazione di lavoro eLevel** – regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza mediante pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l'**altezza dell'intera postazione di lavoro**.

#### Verniciatura:

**Struttura portante** antracite RAL 7016, **non configurabile**.

**Colonna di sollevamento** in alluminio anodizzato, **non configurabile**.

**Parete laterale e posteriore** grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile**.

#### Nota:

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiera anticesoiaimento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un'unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

### Descrizione tecnica

Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì

Peso	93 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Materiale piano di lavoro	Bambù
Serie	Postazione di lavoro
Modello	eLevel
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	700 - 1000 mm
Profondità piano di lavoro	700 mm
Larghezza	2000 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Profondità	800 mm
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	700-1000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

## Accessori

Cassetto porta-tastiera Modello 1	927341 1
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 300/2	927600 300/2

Porta PC Modello M	928753 M
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 500/5	927600 500/5
Lamiera di sicurezza per postazione di lavoro Adatto per profondità della postazione di lavoro 800 mm	920350 800
Piantane di supporto Altezza 1362 mm	928010 1362
Piantane di supporto Altezza 200 mm	928010 200
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 300/3	927600 300/3
Alloggiamento per computer 16G Altezza 500 mm	927335 500
Multifix Per modello 300	928201 300
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/3	927300 300/3
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 500/4	927315 500/4
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 400/4	927600 400/4
Cassettiera mobile 24G Altezza corpo / Numero di cassette 500/5 mm	927620 500/5
Piantane di supporto Altezza 481 mm	928010 481
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 500/3	927315 500/3
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/2	927300 300/2
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/4	927300 400/4
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 400/4	927315 400/4
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 200/1	927600 200/1
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 500/5	927315 500/5
Piantane di supporto Altezza 962 mm	928010 962
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/3	927300 400/3