

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro eLevel con piano in bambù, Lunghezza: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920016 1500
GTIN	4062406254919
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

**Postazione di lavoro eLevel** – regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza mediante pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l'**altezza dell'intera postazione di lavoro**.

**Verniciatura:**

**Struttura portante** antracite RAL 7016, **non configurabile**.

**Colonna di sollevamento** in alluminio anodizzato, **non configurabile**.

**Parete laterale e posteriore** grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile**.

**Nota:**

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiera anticesoiamento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un'unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Modello	eLevel

Profondità piano di lavoro	700 mm
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	700 - 1000 mm
Larghezza	1500 mm
Peso	80 kg
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì
Profondità	800 mm
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Spessore piano di lavoro	50 mm
Materiale piano di lavoro	Bambù
Serie	Postazione di lavoro
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	700-1000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

## Accessori

Cassettiera mobile 16G Altezza cassetiera mm / Numero cassette 400/4

927315 400/4

927315 500/3

Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 500/3

Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 400/3 927300 400/3

Porta PC Modello M 928753 M

Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 300/2 927300 300/2

Alloggiamento per computer 16G Altezza 500 mm 927335 500

Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 500/4 927315 500/4

Lamiera di sicurezza per postazione di lavoro Adatto per profondità della postazione di lavoro 800 mm 920350 800

Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 300/2 927600 300/2

Piantane di supporto Altezza 200 mm 928010 200

Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 400/4 927300 400/4

Multifix Per modello 300 928201 300

Piantane di supporto Altezza 481 mm 928010 481

Piantane di supporto Altezza 1362 mm 928010 1362

Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 500/5 927315 500/5

Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 300/3 927600 300/3

Piantane di supporto Altezza 962 mm 928010 962

Cassettiera mobile 24G Altezza corpo / Numero di cassetti 500/5 mm 927620 500/5

Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 400/4 927600 400/4

Cassetto porta-tastiera Modello 1 927341 1

Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 300/3 927300 300/3

Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 500/5 927600 500/5

Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 200/1 927600 200/1