

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro con base d'appoggio con piano in bambù, Lunghezza piano di lavoro: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920106 1000
GTIN	4062406254971
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro angolare per workstation. Regolazione dell'altezza con passo da 25 mm mediante struttura portante con viti di fissaggio. Con telaio base in lamiera di acciaio e tubo quadro, portata **250 kg**.

Per:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Non è possibile alcuna regolazione elettrica dell'altezza della postazione di lavoro angolare.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016 (non configurabile), **pareti laterali e posteriori** grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciate**.

Nota:

In caso di combinazione della postazione di lavoro angolare con la postazione di lavoro eLevel o eLevel+, sulle workstation è indispensabile prevedere le lamiere anticesoimento.

Descrizione tecnica

All'estremità della profondità del piano	750 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Profondità piano di lavoro	1000 mm

Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	750 - 1000 mm
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Serie	Postazione di lavoro
Larghezza	1100 mm
Profondità	800 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Peso	80 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	750-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	meccanico
Spessore inserti	50 mm
Compensazione altezza	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro angolare

Accessori

Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
-------------------------------------------------	----------