

Garant GRIDLINE

**Modulo angolare con piano in bambù, Lunghezza piano di lavoro: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920116 1000
GTIN	4062406254988
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

Postazione di lavoro angolare per workstation. Esecuzione semplice con supporti laterali a squadra in lamiera di acciaio, piedino d'appoggio regolabile in altezza, portata **150 kg**. Possibilità di regolazione manuale dell'altezza.

**Per:**

Postazione di lavoro mLevel.

**Verniciatura:**

**Struttura portante** antracite RAL 7016 (non configurabile), **pareti laterali e posteriori** grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciate**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
All'estremità della profondità del piano	800 mm
Peso	32 kg
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	700 - 1000 mm

Profondità piano di lavoro	1000 mm
Serie	Postazione di lavoro
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Larghezza	1000 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità	800 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	700-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	150 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	meccanico
Spessore inserti	50 mm
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro angolare

## Accessori

Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
---	----------