

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Adattatore ER / Pinza di serraggio ultrasottile, Per pinza ER: 32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309571 32
GTIN	4250261555962
Classe articolo	34F

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente temprato, rettificato e già equilibrato. Per l'adattamento dei mandrini portapinza ER standard alle pinze di serraggio ultrasottili n. art. 309572 e 309573.

Vantaggi:

L'**ingombro bordi ridotto** permette di eseguire una lavorazione anche sui componenti di difficile accesso. Passaggio del lubrorefrigerante attraverso l'utensile o lungo il codolo.

Uso:

Utilizzabile soprattutto su torni con utensili statici o motorizzati, nonché con mandrini portapinza ER.

Descrizione tecnica

L ₂	12 mm
Ø Esterno D	13,5 mm
L ₁	25 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

Accessori

Pinza di serraggio ultrasottilePassaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 1 mm	309572 1
Pinza di serraggio ultrasottilea tenuta stagna Ø Attacco nominale d 2 mm	309573 2
Pinza di serraggio ultrasottilePassaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 6 mm	309572 6
Pinza di serraggio ultrasottilea tenuta stagna Ø Attacco nominale d 1 mm	309573 1
Pinza di serraggio ultrasottilea tenuta stagna Ø Attacco nominale d 6 mm	309573 6
Pinza di serraggio ultrasottilePassaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 4 mm	309572 4
Pinza di serraggio ultrasottilea tenuta stagna Ø Attacco nominale d 5 mm	309573 5
Pinza di serraggio ultrasottilea tenuta stagna Ø Attacco nominale d 3 mm	309573 3
Pinza di serraggio ultrasottilePassaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 2 mm	309572 2
Pinza di serraggio ultrasottilePassaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 3 mm	309572 3
Pinza di serraggio ultrasottilePassaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 5 mm	309572 5
Pinza di serraggio ultrasottilea tenuta stagna Ø Attacco nominale d 4 mm	309573 4