



CNMG 120412, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 120412 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,8 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	PM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Tipo	HBT020
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura