


**DNMG 150604, Tipo: HBT130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Classe articolo	22D

**Descrizione**

DNMG 150604 HBT130 Tipo: HBT130  
 Rompitrucioli: MF  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Rivestimento	TiCN
Tipo	HBT130
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	MF
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura