

**SNMG 120404, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Classe articolo	22D

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Materiale da taglio	HM
Rompitrucoli	MM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Rivestimento	TiCN

Tipo	HBT130
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 200 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura